


品番 : EA764AJ-185A

品名 : 2.5m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)



販売価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
カタログ価格	1,230円(税抜) / 1,353円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 12:21現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1890ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-SLAMB525BK
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス	ケーブル長	約2.5m
対応機種	<パソコン> USB Aコネクタを持つ各社パソコン <周辺機器> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンターなど ※ソニー製 PSP対応。 <デジタルカメラ> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種 <デジタルビデオカメラ> ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ機種	カラー	ブラック
ケーブル直径	約2.5mm		

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。

外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。 ※細径ケーブルのため延長することはできません。

USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.