

品番：EA764AW-16

品名：200万画素/1.5m WEBカメラ(Type-C)



販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/15 18:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1932ページ		



手軽に高画質が楽しめる 簡単接続の200万画素WEBカメラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V41CBK
センサー	200万画素 CMOS	ビデオ解像度	最大1920×1080
フォーカス	固定	画角(水平)	60°
レンズ	F2.0 f=3.6mm	絞り・明るさ・コントラスト	自動
最短接写距離	30cm	ホワイトバランス	自動
フレームレート	30fps	最低照度	10Lux以上
インターフェース	USB2.0 Type-Cコネクタオス	消費電力	最大220mA
ビデオフォーマット	YUY2 MJPEG	静止画解像度	最大1920×1080
マイク	モノラル	ケーブル長	1.5m
三脚取り付け穴	1/4インチネジ	サイズ	55(W)×25(D)×27(H)mm
重量	約90g	機能	マイク内蔵

セット内容	本体、取扱説明書	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15Chrome OS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。
対応ソフト	Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skype		

Type-Cコネクタを搭載した200万画素Webカメラです。

USBビデオクラス(UVC)対応のためドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。

ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。

カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。

カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもWEB会議ができます。

USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。

ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。 ※インターネット接続の際にルーター、ファイアーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※サンワサプライではWEBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオ会議ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。〈システム要件〉

Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHz以上

2GB以上のメモリ

1GB以上のハードディスク空き容量

USB Type-Cポートに1つの空き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.