

品番：EA764DA-20

品名：2次元バーコードリーダー(TypeC)



販売価格	20,000円(税抜)／22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜)／22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/13 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1925ページ		



2次元コード&1次元コード読み取り対応の有線バーコードリーダー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BCR-TC2D1BK
インターフェース	USB HID	コネクタ形状	Type-C
電源	USB給電	PCS値	15%
読取深度	40～220mm (0.33mm pcs0.9、EAN13)	光源	赤色LED、白色LED
走査速度(スキャンスピード)	30フレーム/秒	読取可能コード(1次元)	JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7 (Codabar)、Interleaved 2 of 5 (ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、Standard 2 of 5、Code39 Full ASCII、Standard39、Aztec code、Maxi code※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。

読取可能コード(2次元)	QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、Micro PDF417※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。	日本語QRコード	対応
読取方式	CMOS	分解能 2次元コード	0.1016mm
分解能 1次元コード	0.1016mm	読取角度	ピッチ/50°スキュー/50°チルト/360°
消費電流(動作時)	230mA	サイズ	約W73×D102×H175mm
重量	約236g	ケーブル長	約2m
セット内容	取扱説明書、保証書	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、スマートフォン、タブレット、iPad※標準でUSBポート(Cタイプコネクタ)を持つ機種
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7iPad OS 13～16Android 9～12 《備考》※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。		
2次元バーコードも1次元バーコードも読取ができます。			
決済をする際のQRコードも読取が可能なのでコンビニなどでの利用に最適です。			
PCやスマートフォンの画面に表示されているコードの読み取りも可能です。			
Type-Cポート搭載のiPadやスマートフォンでの使用が可能です。			
CMOSセンサー搭載で、バーコードやQRなどどのような向きからでも読み取りが可能です。			
Shift-JISのエンコード対応で漢字などが入っているQRコードの読み取りが可能です。※Shift-JISのみの対応になります。《ご注意》※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.