

品番：EA764GY-178

品名：HDMIキャプチャー(HDMI出力ポート付)



販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 15:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



HDMI出力映像・音声をパソコンへ取り込むことができるキャプチャーアダプタ。UVC(USB Video Class)に対応し、ビデオカメラなどをPCでカメラデバイスとして認識でき、TeamsやZOOMなどで使用可能。入力映像を低遅延でテレビ出力できるHDMIビデオキャプチャー。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVHDUVC3
インターフェース	USB仕様Ver.3.2 Gen1準拠(USB3.1 Gen1/3.0)	エンコード方式	ソフトウェアエンコード
映像出力	HDMIパススルー	対応入力解像度	2160p(3840×2160)60/59.94/50Hz1080p(1920×1080)60/59.94/50Hz1080i(1920×1080)60/50Hz720p(1280×720)60/59.94/50Hz576p(720×576)50Hz480p(640×480)60/59Hz
対応出力解像度	2160p(3840×2160)60/59.94/50Hz1080p(1920×1080)60/59.94/50Hz1080i(1920×1080)60/50Hz720p(1280×720)60/59.94/50Hz576p(720×576)50Hz480p(640×480)60/59Hz	電源	USBバスパワー(DC5V)
消費電流	約770mA※USB3.2 Gen1接続で4K映像入力時。	動作環境	温度範囲/10~40℃湿度範囲/20~80%※結露なきこと。

サイズ	W75×D108×H15mm	重量	約100g
セット内容	本体、USBケーブル(USB A-C 約90cm)、USB A-USB Type-C変換アダプタ、3.5mm 4極オーディオケーブル、取扱説明書・保証書	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタをもつ機種。※USB3.2 Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)により、USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
対応OS	Windows 11・10・8.1 macOS 12・11、macOS 10.13～10.15※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります。	対応入力機器	HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、ビデオカメラ、ゲーム機など
対応出力機器	HDMI端子をもつテレビ	対応確認済アプリケーション	Zoom、Microsoft Teams、Skype、Google Meet、Wechat、Chatwork Live、FaceTime、QuickTime Player、OBS Studio (Windowsのみ)、Xsplit (Windowsのみ)
HDMI出力される映像をパソコンに録画できる、HDMIキャプチャーです。			
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。			
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。			
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。			
4K/60pパススルー機能を搭載しており、オンライン会議中でもほぼ遅延なくテレビに出力されます。			
大人数での会議や、パソコンから離れた位置で配信を行う場合に、大画面のテレビに映して映像を確認することができます。			
ゲーム機と接続すれば、ゲームのプレイ映像を取り込みできます。※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトなどは付属していません。			
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。			
Windows、macOS両方に対応します。※ビデオキャプチャーソフト、ライブ配信用ソフトを使用する場合、macOSは対応しない場合があります。 <ご注意>※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。※コピーガードのかかった映像は表示できません。 <システム要件>※ビデオキャプチャーソフトを使用している録画や、ライブ配信ソフトを使用する場合、下記の動作環境を満たしていない場合は正常に使用できない場合があります。			
CPU/Intel® Core(R) i5-4440 3.10GHz以上			
メモリー/8GB以上			
グラフィック/DirectX9.0以降※Web会議アプリで使用する場合は上記を満たす必要はありません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

