

品番：EA765MB-35

品名：18mm x35m 不思議テープ(5巻)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,000円(税抜)／2,200円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 2,000円(税抜)／2,200円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 20 (2026/03/31 04:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 5                             | 販売単位 | 包 |
| カタログページ | 1436ページ                       |      |   |



仕様

|       |                |        |          |
|-------|----------------|--------|----------|
| メーカー  | 仁礼工業 (NIREI)   | 型番     | MC18W-35 |
| 商品名   | ふしぎテープ         | テープサイズ | 18mm×35m |
| テープ厚み | 0.03mm         | テープ材質  | ポリプロピレン  |
| 引張強度  | 31.5±3.5N/18mm | 内芯径    | 76mm(3") |
| 入数    | 5巻             |        |          |

テープ同士のみが接着し、結束物にのりが付かない！ 結束用樹脂テープ

EA765MB-35Bのスペアテープですが、市販のテープカッターにも装着可能です。

テープとテープを上下に重ねて圧着すると水平方向にガッチリ接着。(加熱などは不要)  
テープ自身は、どんな生活物資(粘着性物質を除く)にも接着しません。

接着したテープは、重なり合った部分の先端を爪などで剥がし、そのまま引き離すと簡単に剥がせます。

ティッシュペーパーや綿などにも付着せず、糊残りはありません。

テープの接合面に、油やほこりなどが付着していない限り、数回の再使用が可能。

テープの表面にサインペン、ボールペンなどで日付やサインなどを筆記が可能。(朱肉は除く)

圧着したテープは特に低温に強く、-40℃で常温の約2倍の接着力を示します。

水に大変強く、表面に水が付着しても、また水中に於いても空気中と同様、テープの機能に変化はありません。

皮膚刺激がありません。

男女各々10名、それぞれ3日間のパッチテストを行った結果、刺激反応は全く見られませんでした。

厚生省告示第20号の食品衛生検査に合格。食品衛生上安全です。

【主な使用用途】

雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに

名刺の管理、食器・陶器の保管などに

液晶パネル、電子部品用トレーの結束に

ケーブル、パイプ、光ファイバーの結束に

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.