


品番：EA800MS-104

品名：[DS2] 防塵マスク(防臭/接顔布・弁付/10枚)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,120円(税抜)／5,632円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 5,120円(税抜)／5,632円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/03/23 15:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 2171ページ                      |      |   |



仕様

|                                                                |                        |          |                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|
| メーカー                                                           | 三光化学工業                 | 型番       | DF651N                   |
| 商品名                                                            | シルキーマスク                | 捕集効率     | 基準値:95.0%以上<br>平均値:99.5% |
| 吸気抵抗                                                           | 基準値:70Pa以下<br>平均値:36Pa | 入数       | 10枚                      |
| 排気抵抗                                                           | 基準値:70Pa以下<br>平均値:37Pa | 排気弁の作動気密 | 基準値:15秒以上<br>平均値:30秒以上   |
| 二酸化炭素濃度上昇値                                                     | 基準値:1.0%以下<br>平均値:0.5% | 吸気抵抗上昇値  | 基準値:250Pa以下<br>平均値:133Pa |
| ぬれ抵抗値                                                          | 基準値:70Pa以下<br>平均値:33Pa | 使用限度時間   | 13時間                     |
| サイズ(W×D×H)mm                                                   | 140×130×75             | 材質       | 不織布                      |
| 重量                                                             | 17g                    | 仕様       | 締め紐調節式                   |
| 国家検定合格品[区分DS2]                                                 |                        |          |                          |
| 伸縮する全周接顔クッションを採用。鼻/あご部分の柔軟性が大幅アップ。                             |                        |          |                          |
| しめひもには取替式ののように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 |                        |          |                          |
| 排気弁付・活性炭入り                                                     |                        |          |                          |
|                                                                |                        |          |                          |

鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。

マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。

金属部分を使用しないECO対応のマスクです。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.