

品番：EA790MA-1D

品名：防水型トランシーバー (中継器対応/防塵型)



販売価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 04:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1950ページ		




仕様

メーカー	スタンダード(STANDARD)	型番	SR45
送信出力	10mW	連続使用可能時間	アルカリ電池で約85時間
電源	単3電池×3本(別売) (EA758YA-3A)	サイズ	56(W)×27.6(D)×90.5(H)mm
重量	173g(電池含む)	カラー	ブラック
通話距離の目安	見通しが良い場所: 1~2km 郊外: 500m~2km 市街地: 約200~300m	付属品	ベルトクリップ
免許・資格・申請不要			
交互通話20ch・中継通話27ch			
IP57			
中継通信対応			
リピーター(別売)に接続することで、より広い通話エリアをカバーし多層階のビル内や別棟との通信などを可能にする中継通話用チャンネルを装備しています。 加えて、送信出力10mW/1mW切り替え機能を搭載し、中継用チャンネル(12-29ch)使用時に1mW出力では連続通話が可能です。			
500mWの大音量、高音質			
収納できる回転アンテナ			

計158通りのグループコード設定が可能
大型ディスプレイ&LEDインジケーター
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能
相手が通話圏内にあるかがわかるARTS機能
バッテリーインジケーター
チャンネル表示回転設定
チャンネルが混み合った場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能
イヤホン断線検出機能 (外部機器接続時:スピーカーマイク/タイピンマイク使用時)
プライバシーを守る秘話コード
信号のあるチャンネルを探すスキャン機能
非常時緊急呼び出し(エマージェンシー)機能
チャンネル/グループコードのディスプレイ非表示機能
送信・受信切り替え時の雑音を取り除くPTTディレイ機能
受信専用設定ができモニター機として使用が可能
背景ノイズを軽減するコンパンダ機能
音声により送信を起動するVOX機能(本体マイク)
無線によるトランシーバー間のクローン機能
RoHS対応品

代替品

	<p>品番 EA790MA-1E</p> <p>コメント 変更点: 中継通信対応不可</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.