

品番：EA798C-5

品名：デジタルタイマー(防水/大音量型)



販売価格	2,800円(税抜)／3,080円(税込)		
カタログ価格	2,800円(税抜)／3,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/04/30 12:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1989ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5716
設定範囲	1秒～99分59秒	機能	カウントダウン:アラーム設定時間まで カウントアップ:00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで
電源	単4形乾電池2個(付属)	サイズ	80(W)×20(D)×110(H)mm
重量	約110g(電池含む)	防水性能	IPX7相当
タイマー数	3個のタイマー時間とブザー鳴動時間をメモリ可能	電池寿命	約1年/1日10回使用 (周囲温度25℃、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を5分に設定、ブザー鳴動時間を30秒に設定した場合)
材質	本体、電池ふた、スタンド:ABS樹脂 キーシート:PET 表示部透明プレート:アクリル	ブザー音量	大、中、小、オフ から選択 大:約100dB(距離10cm) 中:約80dB(距離10cm) 小:約65dB(距離10cm)(音量は当社測定値による)
ブザー鳴動時間	00分00秒～99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒) 赤色LEDランプがブザーと連動して点滅(LEDオフ可能)	STOP時間	00:00～99:59 の範囲で1秒単位で設定可能 初期設定値00:00
オートパワーオフ	約15分	動作温湿度範囲	0～40℃、25～95%RH以下

保存温湿度範囲	－10～50℃、25～95%RH	付属品	モニタ用電池、取扱説明書
マグネットで壁面への設置が可能			
スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能			
大、中、小、オフの4種類からブザー音量を選択できます。(大:約100dB)			
100分タイマー			
防水型			
ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ			
ブザー鳴動時間の設定が可能です。			
厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ			
独立した3個のタイマー時間設定可能			
便利なカウントアップタイマー機能 ・通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。 ・カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。 ・ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。 ・ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)			
3個のタイマー設定機能 ・3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。 ・タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。 ・使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.