

品番 : EA813DC-250

品名 : DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	83,200円(税抜)／91,520円(税込)		
カタログ価格	83,200円(税抜)／91,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 21:06現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0831ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	WH 36DD 2XHLSZ※ESCOオリジナルセット品
仕様	ESCOセット	〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none">DC36V 充電式インパクトドライバー5本組 (+) #2 衝撃吸収ビット1/4"×150mm ビットホルダー

<インパクトドライバ仕様>

- バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)、電池残量表示付
- 最大トルク:200N·m
- 締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/φ3.5~φ6、コーススレッド/22~125mm
※Bluetooth搭載
- 充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分
- 充電器:AC100V
- 全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)
- ヘッド長:111mm
- センター高さ:29mm
- 重量:1.6kg(バッテリー装着時)
- IP規格:IP56(防じん/防水)
- 先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状
- LEDライト:白色LED(9灯)
- モーター:直流ブラシレスモーター
- カラー:アグレッシブグリーン
- 付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、#2力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
- ”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立
- 低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上
- HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。
(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)

<ビットホルダー>

- ・六角対辺:1/4"
- ・全長:150mm
- ・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
- ・鉄製ホルダーと耐衝撃キップで強度アップ
- ・サイズによってカラーが異なります。
- ・ボックスビット、ホールソーは使用できません。

<5本組 衝撃吸収ビット>

- ・サイズ:(+) 2×65 (1本)、(+) 2×85 (2本)(+) 2×110 (2本)
- ・六角シャンク:6.35mm(1/4")
- ・溝長:13mm
- ・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)
アセチ(樹脂)
- ・マグネット付
- ・欠けに強い衝撃吸収ビット
- ・特殊熱処理加工による脅威の耐久性

インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

ケース上部に先端工具類を収納できるスペース付。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.