品番: EA813DC-250

品名: DC36V インパクトドライバーセット(充電式)



販売価格	83,200円(税抜)/91,520円(税込)				
カタログ価 格	83,200円(税抜)/91,520円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 10:42現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログ ページ					















仕様

メーカー	HIKOKI	型番	WH 36DD 2XHLSZ※ESCOオリジナ ルセット品
仕様	ESCOセット	〈セット内容〉	・DC36V 充電式インパクトドライバー・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット・1/4"×150mm ビットホルダー

<インパクトドライバー仕様>

- ·バッテリー: リチウムイオン(36V/2.5Ah)
- ·最大トルク:200N·m
- ・締付能力: 小ねじ: 4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/ ϕ 3.5~ ϕ 6、コーススレッド/22~125mm ※Bluetooth搭載
- ・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分
- ·充電器:AC100V
- ·全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)
- ·ヘッド長:111mm
- ·センターハイト:29mm
- ·重量:1.6kg(バッテリー装着時)
- ·IP規格:IP56(防じん/防水)
- ·先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状
- ·LEDライト: 白色LED(9灯)
- ・モーター: 直流ブラシレスモーター
- ・カラー:アグレッシブグリーン
- ・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付)、収納ケース、電池カバー×2、#2力こぶビット85mm(スレンダータイプ)
- ・"トリプルハンマ"と電子制御により、"使い易さ"とハイパワーを両立
- ・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上
- ・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。

(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)

<ビットホルダー>

- ·六角対辺:1/4"
- ·全長:150mm
- ・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
- ・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ
- ・サイズによってカラーが異なります。
- ・ボックスビット、ホールソーは使用できません。

<5本組 衝撃吸収ビット>

- ·サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)
- ·六角シャンク:6.35mm(1/4")
- ·溝長:13mm
- ・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)

アセチ(樹脂)

- ・マグネット付
- ・欠けに強い衝撃吸収ビット
- ・特殊熱処理加工による脅威の耐久性

インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット

ケース上部に先端工具類を収納できるスペース付。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.