

品番 : EA815GM-389

品名 : 125V/15Ax2m USB連動タップ(8口/BOX型)



販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0905ページ		



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	TAP-RE2UN
コンセント	3P×8口(パソコン本体用×1、連動口×4、非連動口×3) (抜け止めタイプ)	コード長	2m
定格	15A・125V(1,500Wまで)	プラグ	3P(3P→2P変換アダプタ付き)
サイズ	284×100×40(H)mm	コード	VCTF 2.0スケア(SQ)×2心、0.75スケア(SQ)×1心(アース) 仕上がり外形寸法 直径約8.5mm

電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。

USB電流感知式です。USBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、パソコン本体に流れる電流をキャッチし、パソコン本体のON・OFFに連動して連動口に差した周辺機器への通電もON・OFFします。(パソコン口×1、連動口×4、非連動口×3)  
※USB1.1、2.0規格準拠。※USB電源消費電流500μA以下。

パソコンのON・OFFに連動しない常時通電口を3個装備しています。

抜け止めコンセントで、プラグをロックできます。

アース線が接続できる端子付きです。

3P→2P変換アダプタ付きです。

<接続方法>

- 1.パソコンの電源がOFFの状態になっていることをご確認ください。
- 2.本製品のUSBプラグをパソコンのUSBポートに差し込みます。
- 3.既にUSB機器がある場合は本製品のUSB分岐ソケットに接続します。
- 4.本製品の電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 5.周辺機器の電源スイッチをONにした状態で周辺機器の電源プラグを本製品の差込口に差し込みます。
- 6.接続機器の容量が1500W(15A)以下であることをご確認ください。

<動作方法>

- 1.パソコンの電源をONにします。電源タップに通電されると周辺機器の電源がONになります。USBハブを介して接続されている場合はパソコンがUSBハブを認識してから周辺機器の電源がONになります。
  - 2.パソコンを終了させ電源をOFFにします。数秒後に周辺機器の電源がOFFになります。
- ※本製品は通常のタップとしてはご使用できません。
- ※USBポートから電源信号を感知しないとコンセントは通電されません。
- ※本製品はパソコン向けに開発された製品です。その他の用途にはご使用になれません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.