



品番：EA815YS-23

品名：72mA バッテリーチャージャー(ソーラー式)



販売価格	8,930円(税抜) / 9,823円(税込)		
カタログ価格	8,930円(税抜) / 9,823円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 10:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0272ページ		



※注意事項  
① 本製品は、太陽電池を電源として動作するため、直射日光の下で動作させると、発熱する場合があります。長時間の直射日光による発熱は、本製品の性能や寿命に影響を及ぼす可能性があります。  
② 本製品は、太陽電池の出力電圧が変動する可能性があります。そのため、動作電圧範囲内に設定する必要があります。  
③ 本製品は、太陽電池の出力電圧が変動する可能性があります。そのため、動作電圧範囲内に設定する必要があります。  
④ 本製品は、太陽電池の出力電圧が変動する可能性があります。そのため、動作電圧範囲内に設定する必要があります。  
⑤ 本製品は、太陽電池の出力電圧が変動する可能性があります。そのため、動作電圧範囲内に設定する必要があります。  
⑥ 本製品は、太陽電池の出力電圧が変動する可能性があります。そのため、動作電圧範囲内に設定する必要があります。  
⑦ 本製品は、太陽電池の出力電圧が変動する可能性があります。そのため、動作電圧範囲内に設定する必要があります。  
⑧ 本製品は、太陽電池の出力電圧が変動する可能性があります。そのため、動作電圧範囲内に設定する必要があります。

仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	SB-700
用途	長期間運転しない時、又は使用頻度が少ない時のバッテリー上がり防止に	動作電流	72mA (AM1.0、100mW/cm <sup>2</sup> )
動作電圧	15.5V	太陽電池	パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池「Amorton(R)」
サイズ	244×98×11(H)mm	重量	164g
付属品	バッテリーコード:3m(1Aヒューズ内蔵) コードクリップ 固定テープ 結束バンド:100mm		

DC12V充電専用

車でeco!エンジンオフでも補充電!

車でエコしましょう!

長期間運転しなかったとき、お車のバッテリーが上がらない様、エンジンをかけて補充電していませんか?  
ソーラーバッテリー充電器を使えば、太陽の恵みを彩りいれた環境に優しい補充電ができます。

逆電流防止ダイオード内蔵

バッテリーチェッカー付き!

チェッカーボタンを押すと、低・中・高と3色のLEDランプでバッテリーの状態をお知らせ!

<こんな車におすすめ!>

- ・近所しか運転しない
- ・休日のみ運転する
- ・長期間運転しない
- ・夜間のみ運転する

<使用による自己放電防止効果>

(車両条件)

搭載バッテリー:36Ah

車両側暗電流:30mA

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.