

品番：EA824NA-11.1

品名：11.1x140mm ストレートドリル(HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,150円(税抜) / 4,565円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,150円(税抜) / 4,565円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 18:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0883ページ | | |



| 品番 | 径 | 全長 | 溝長 | 刃先径 | 刃先角 | 材質 | 単位 | 在庫 |
|--------------|------|-----|-----|------|------|-----|----|----|
| EA824NA-11.1 | 11.1 | 140 | 103 | 11.1 | 118° | HSS | 本 | 1 |

| 径 | 全長 | 溝長 | 刃先径 | 刃先角 | 材質 | 単位 | 在庫 |
|------|-----|-----|------|------|-----|----|----|
| 11.1 | 140 | 103 | 11.1 | 118° | HSS | 本 | 1 |

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金(鉄と少量の炭素)の鋼材であり、ハイスビード(高速鋼)を意味するハイスとも呼ばれる。ハイスは製造途中の焼入れ焼戻し処理に加え、焼入れ、焼戻し、焼入れ、焼戻しを繰り返すことで、硬さを上げ、耐摩耗性を向上させる。また、焼入れ焼戻しを繰り返すことで、焼入れ焼戻しによる歪みを除去し、安定した加工性を確保している。

| 径 | 全長 | 溝長 | 刃先径 | 刃先角 | 材質 | 単位 | 在庫 |
|------|-----|-----|------|------|-----|----|----|
| 11.1 | 140 | 103 | 11.1 | 118° | HSS | 本 | 1 |

仕様

| | | | |
|------|-------------|-------|------------------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | SDP11.1 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 刃先径 | 11.1mm |
| 全長 | 140mm | 溝長 | 103mm |
| 入数 | 1本入り | 対応被削材 | 一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金、銅合金 |
| 先端角 | 118° | | |

鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル

標準ねじれ角

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.