

品番 : EA824NJ-0.5

品名 : 0.5x 22mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,050円(税抜) / 1,155円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/21 09:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ | | |



| | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-----|
| 品名 | 品番 | 材質 | 用途 |
| 0.5x22mm ストレートシャンクドリル | EA824NJ-0.5 | HSS(ハイス) | 鉄鋼用 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-----|
| 品名 | 品番 | 材質 | 用途 |
| 0.5x22mm ストレートシャンクドリル | EA824NA-0.5 | HSS(ハイス) | 鉄鋼用 |


HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鋼+少量の合金)の類に属する。ハイスは硬質鋼(高炭素鋼)の一種で、鋼に少量の合金元素(主にバナジウム、ニッケル、クロム、タングステン)を添加し、焼入れ等の熱処理を施した後に、油冷しにより硬質化して製造される。また、硬質合金とは異なる。取扱い等については、必ず取扱説明書をお読みください。

| | | | |
|-----------------------|-------------|----------|-----|
| 品名 | 品番 | 材質 | 用途 |
| 0.5x22mm ストレートシャンクドリル | EA824NJ-0.5 | HSS(ハイス) | 鉄鋼用 |

仕様

| | | | |
|-----------|-------------|----|----------------------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | GSD0.5 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 厚み \leq 7Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼 |
| 刃先径 | 0.5mm | 全長 | 22mm |
| 溝長 | 6mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 118° | | |
| TiNコーティング | | | |

代替品

| | | |
|--|------|----------------|
|  | 品番 | EA824NA-0.5 |
| | コメント | コーティングなし、入数:2本 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.