


品番 : EA824NK-6.2

品名 : 6.2x102mm ストレートドリル(Co HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,790円(税抜) / 1,969円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,790円(税抜) / 1,969円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 9 (2026/05/06 19:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ                      |      |   |



|     |             |    |           |
|-----|-------------|----|-----------|
| 品名  | EA824NK-6.2 | 規格 | 6.2x102mm |
| 材質  | Co-HSS      | 用途 | 鉄鋼用       |
| 刃先径 | 6.2mm       | 全長 | 102mm     |
| 溝長  | 49mm        | 入数 | 1本        |
| 先端角 | 135°        |    |           |

|     |             |    |           |
|-----|-------------|----|-----------|
| 品名  | EA824NK-6.2 | 規格 | 6.2x102mm |
| 材質  | Co-HSS      | 用途 | 鉄鋼用       |
| 刃先径 | 6.2mm       | 全長 | 102mm     |
| 溝長  | 49mm        | 入数 | 1本        |
| 先端角 | 135°        |    |           |

**Co-HSS(コバルトハイス)**  
Co-HSSとは、モリブデンハイスにコバルト(Co)を加えた材質。従来のハイスに比べて、さらに硬度が上がり、耐磨耗性に優れています。その為、ハイスより様々な用途に使用することができます。

|     |             |    |           |
|-----|-------------|----|-----------|
| 品名  | EA824NK-6.2 | 規格 | 6.2x102mm |
| 材質  | Co-HSS      | 用途 | 鉄鋼用       |
| 刃先径 | 6.2mm       | 全長 | 102mm     |
| 溝長  | 49mm        | 入数 | 1本        |
| 先端角 | 135°        |    |           |

### 仕様

|       |                 |    |           |
|-------|-----------------|----|-----------|
| メーカー  | 不二越 (NACHI)     | 型番 | COSD6.2   |
| 材質    | Co-HSS(コバルトハイス) | 用途 | 厚み≤5Dの鉄鋼用 |
| 刃先径   | 6.2mm           | 全長 | 102mm     |
| 溝長    | 49mm            | 入数 | 1本        |
| 先端角   | 135°            |    |           |
| 強ねじれ角 |                 |    |           |

### 代替品

|  |  |
|--|--|
|  | <b>品番</b> EA824NJ-6.2<br><b>コメント</b> 6.2x101mm コーティングドリル |
|--|--|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.