

品番：EA829EB-2.6


品名：M2.6x0.45 ハンドタップ3本組(SKS2)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,400円(税抜) / 1,540円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,400円(税抜) / 1,540円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/15 08:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ | 0902ページ                      |      |   |



| 種別 | 呼び   | 全長 | 下穴径 | 全径  |
|----|------|----|-----|-----|
| 標準 | M2.6 | 44 | 2.2 | 2.6 |
| 標準 | M2.6 | 44 | 2.2 | 2.6 |
| 標準 | M2.6 | 44 | 2.2 | 2.6 |



| 種別 | 呼び   | 全長 | 下穴径 | 全径  |
|----|------|----|-----|-----|
| 標準 | M2.6 | 44 | 2.2 | 2.6 |
| 標準 | M2.6 | 44 | 2.2 | 2.6 |
| 標準 | M2.6 | 44 | 2.2 | 2.6 |

| 種別 | 呼び   | 全長 | 下穴径 | 全径  |
|----|------|----|-----|-----|
| 標準 | M2.6 | 44 | 2.2 | 2.6 |
| 標準 | M2.6 | 44 | 2.2 | 2.6 |
| 標準 | M2.6 | 44 | 2.2 | 2.6 |

### 仕様

|   |           |         |   |
|---|-----------|---------|---|
| メーカー  | イシハシ精工    | <セット内容> | 3本組<br>呼び:M2.6×0.45(先)<br>呼び:M2.6×0.45(中)<br>呼び:M2.6×0.45(仕上) |
| 全長  | 44mm      | ■巾      | 2.5mm   |
| 材質  | SKS_2     | 組合せ     | 先:喰付9P<br>中:喰付5P<br>仕上:喰付1.5P                                 |
| 下穴径   | 2.2mm(参考) | 対応被削材   | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金                                     |
| 並目ねじ  |           |         |   |
| JISIII級   |           |         |   |
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 |           |         |   |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.