

品番：EA864CB-186

品名：AC100V/10.0W LEDセンサーライト



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 6,840円(税抜)／7,524円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 6,840円(税抜)／7,524円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/09/19 01:51現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |



仕様

|          |                 |        |                                                      |
|----------|-----------------|--------|------------------------------------------------------|
| メーカー     | 朝日電器 (ELPA)     | 型番     | ESL-SS1001AC                                         |
| 検知方式     | 赤外線受動式          | 検知エリア  | 120°約10m                                             |
| 電源       | AC100V 50/60Hz  | 消費電力   | 約10W(待機時 約0.1W)                                      |
| 光源       | 白色LED球×1灯(交換不可) | 全光束    | 850ルーメン                                              |
| 点灯保持時間   | 約5秒～約10分間       | 点灯開始照度 | 約5lx(夜)～(昼)                                          |
| 使用周囲温度範囲 | －20℃～+40℃       | 耐水性能   | IPX4(防沫形)                                            |
| サイズ      | 73×71×188(H)mm  | 電源コード長 | 約3.0m                                                |
| 重量       | 605g            | 付属品    | 取付ねじ2本、<br>コンクリート用スリーブ2本、<br>マスキングカバー1個、<br>クランプ1セット |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| センサーが人や車の動きを検知して自動点灯                              |
| 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当)                         |
| センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能                        |
| 好みに合わせて点灯時間を約5秒～10分の間で設定可能※おおよその設定ですので細かい設定はできません |
| 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光                          |
|                                                   |

別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも取付可能。

#### 代替品

|                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b>      EA864CB-181</p> <p><b>コメント</b>    明るさ:600ルーメン</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.