

品番：EA864CE-52

品名：LR44x3個 [窓・ドア用]アラーム



販売価格	1,260円(税抜)／1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜)／1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2025/04/30 14:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2379ページ		



メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	SE19
音量	約95dB/0.1m	電源	ボタン電池(LR44)×3個(付属)
電池寿命	連続使用時・・・約30分間 待機時・・・約180日間	サイズ	本体:22×20×58(H)mm センサー:12×12×22(H)mm
重量	本体:約15g センサー:約5g	名称	本体

屋内専用

簡単設置コードレス式

マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせ

本体・センサーとも両面テープで貼るだけ(両面テープ付)

コンパクトなのに大音量で空巢・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。

使用方法

1.本体のスイッチをOFFにしてください。

2.付属の両面テープを使用し、本体とセンサーを窓枠やドアに設置してください。

両面テープの貼り付け場所のほこり等はきれいに取り除いてください。

3. 本体とセンサーの△印が向き合い、間隔が10mm以内になるようにして、双方が水平になるよう設置してください。

4.本体のスイッチをONにして、設置窓やドアを開閉し、正常に作動するか確認してください。

5.アラームを止める時は、本体スイッチをOFFにするか、窓やドアを閉じて下さい。

使用上の注意

- ・電池交換の際は、古くなった電池と新しい電池をまぜたり、
違うメーカーの電池を組み合わせ使用しないでください。
- ・長時間誤使用にならないが場合は、電池を取出して保管してください。
- ・本品は屋内用ですので、直射日光や雨などが当たる場所、湿気や埃の多い場所では使用しないでください。
- ・無理な力や衝撃を与えないでください。
- ・分解や改造は絶対にしないでください。
- ・強力な音を発しましたので、耳元で鳴らさないでください。
- ・ご使用になる前に、必ずテストを行い アラームがなることを確認してください。
- ・付属の電池はテスト用です。寿命が短い場合がありますので、新しい電池をご用意ください。
- ・両面テープの貼り付け場所のほこり等はきれいに取り除いてください。
- ・両面テープがはがれやすい場所は避けて設置してください。
- ・設置後、湿度や温度の変化などにより、粘着力が弱くなることがあります。
市販の両面テープで張替えてください。
- ・事故や犯罪・強盗・トラブルなどの被害を完全に防ぐものではありません。
万一事故・犯罪・強盗・トラブルなどが発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
予め、ご了承ください。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.