



品番：EA864CF-1

品名：音声警報器(人感センサー)



販売価格	28,300円(税抜) / 31,130円(税込)		
カタログ価格	28,300円(税抜) / 31,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/07 23:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2341ページ		



仕様

メーカー	ユニット(UNIT)	型番	398-05
検知エリア	赤外線受動式 (最長部15m)	電源	・単3電池×3本(別売) ・専用ACアダプター(EA864CF-6)(別売)
音量	0~90dB(1m前方)11段階	コード長	2m
サイズ	本体:200×82×120(H)mm 人感センサー:φ60×28mm	重量	本体:430g 人感センサー:80g
材質	ABS樹脂	防水性能	防雨構造(IP55)
録音方式	本体内蔵マイク/ライン入力	録音時間	最大約20秒
使用場所	屋内・屋外(乾電池使用時)	設置場所	・金属面への取付け。 ・単管パイプへの取付け。 ・重機などへの設置。
動作温度範囲	-10℃~40℃	保存温度範囲	-10℃~50℃
注意	※センサーは人の熱を感知する為、体温と気温の差が減少する夏は反応が鈍くなります。センサー正面に太陽など強い熱源がある場合も同様になります。 ※人以外にも熱源のある物を感知しますので、使用環境にはご注意ください。		

作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぎます。

人感センサーで重機への接近を大音量の音声などでお知らせします。

音声は2種類を録音・再生できます。

乾電池で駆動するので面倒な配線は不要です。

背面のマグネットで簡単に取り付けできます。

JIS保護等級のIP55相当に準拠した防水・防じん性能を有しています。

マイクに直接音を録音又はライン入力により、パソコンなどから任意の音声を録音する事ができます。
お客様のご使用状況に応じて録音してください。

背面に強力マグネットを6個搭載しているため、鉄製の物に簡単に貼り付けてご使用いただけます。
また、特殊ダンパー構造により曲面にも貼り付けが可能です。

重機背面などに取り付け、オペレーターの死角(背面など)に接近する人に対して警報するなどして、安全の為に補助器具としてお使いいただけます。

背面のボルトに別売のクランプ(EA864CF-5)を取付けられます。
クランプでφ48.6単管パイプなどに取り付けの設置も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.