品番: EA864CS-21

品名:[単4x2本] 転倒検知警報器



| 販売価格 | 59,800円(税抜)/65,780円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 59,800円(税抜)/65,780円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/15 19:35現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 2369ページ | | | | |









仕様

| メーカー | 竹中エンジニアリング (TAKEX) | 型番 | EXH-TK12 |
|-------------|---|---------------------|--|
| サイズ | 80×16×50(H)mm | 電源 | 単4電池×2本(付属) |
| 電池寿命 | 約2年(常温時、1日1回送信 および 10秒間警報音鳴動として) (電池寿命は常温時での運用における 目安であり保証値ではありません) | 送信部(使用周波数帯) | 426MHz帯・4波(小電力セキュリティ システムの無線設備) |
| 送信部(出力) | 10mW以下 | 送信部(空中線) | 内蔵型 |
| 送信部(電波到達距離) | 100m以内(見通し距離) | 傾斜検知角度 | 鉛直線より約60°以上(復旧:約50°) |
| タイマー設定 | 倒れ検知タイマー: 10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー: なし、10秒 検知延長タイマー: なし、5分 | 操作スイッチ | 非常ボタン 停止ボタン |
| 警報音 | 予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小 さくなる場合があります) | 表示灯 (非常ボタン赤色LED) | 送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅 |
| 使用可能温度範囲 | -10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池 の性能が低下する場合があります) | 付加機能 | 電池切れ報知機能定期送信機能 |

| | | | 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能 |
|----|-----------------|----|-----------------------------------|
| 重量 | 約80g(電池、クリップ含む) | 材質 | 本体・クリップ:樹脂 |

装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。 (転倒検知タイマー:10 秒・30 秒・1 分・2 分のいずれか設定可能)

転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)

当社従来品に比べ防塵・防雨性能が向上しました。(IP54 相当)

ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量な成形)

4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。

押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。

警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10 秒後送信)付きです。

代替品



品番 EA864CS-21B コメント 変更点:なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.