



品番：EA864CS-21A

品名：[単4x2本] 転倒検知警報器



販売価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
カタログ価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 16:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	EXH-TK12
音量	90dB(機器正面1mにて)	検知時間	10秒~2分
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	80×16×50(H)mm
重量	80g(電池、クリップ含む)	電波到達距離	100m(見通し距離)
電池寿命	約2年(常温時、1日1回送信 および10秒間警報音鳴動として) (電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)	送信部(使用周波数帯)	426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
送信部(出力)	10mW以下	送信部(空中線)	内蔵型
傾斜検知角度	鉛直線より約60°以上(復旧:約50°)	タイマー設定	倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分
操作スイッチ	非常ボタン 停止ボタン	警報音	予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)
表示灯(非常ボタン赤色LED)	送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯	使用可能温度範囲	-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池

	電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅		の性能が低下する場合があります)
付加機能	電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能	材質	本体、クリップ:樹脂(ブラック)
対応中継機	EA864CM-21A・-22		

装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。
(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)

押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。

転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)

防塵・防雨性能:IP54相当


ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付(小型・軽量)

4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。

警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	<p>品番 EA864CS-21B</p> <p>コメント 変更点:ブランド</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.