品番: EA864CS-22B

品名:[単4x3本] 転倒検知警報器(防爆)



| 販売価格       | 82,500円(税抜)/90,750円(税込)             |      |   |  |  |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価<br>格 | 82,500円(税抜)/90,750円(税込)             |      |   |  |  |
| 在庫数        | 最新在庫: <b>0</b> (2025/11/09 12:17現在) |      |   |  |  |
| 商品入数       | 1                                   | 販売単位 | 個 |  |  |
| カタログページ    |                                     |      |   |  |  |









## 仕様

| メーカー     | 竹中エンジニアリング (TAKEX)                                    | 型番         | TX-130B                            |
|----------|---|------------|------------------------------------|
| 音量       | 90dB(機器正面1mにて)  | 検知時間       | 10秒~2分                             |
| 防爆構造     | 本質安全防爆(ia)  | 電源         | 単4電池×3本(付属)                        |
| サイズ      | 112×23×70(H)mm  | 重量         | 約150g(電池、ソフトケース含む)                 |
| 対応中継機    | EA864CM-21A·-22                                       | 電池寿命       | 約1年(常温時、1日1回送信および10<br>秒間警報音鳴動として) |
| 対象ガス     | 爆発等級2、発火度G3   | 検定合格番号     | 第T70044号                           |
| 送信部      | 使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)                    | 傾斜検知角度     | 鉛直線より60°~135°                      |
| タイマー設定   | 倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、<br>120秒<br>送信ディレイタイマー:0(なし)、10秒 | 操作スイッチ     | 通常ボタン<br>復旧ボタン                     |
| 警報音      | 予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)<br>本警報音(ピリリリ、ピリリリ)<br>音量:約90dB/1m  | 表示灯(赤色LED) | 送信(出力)時:点灯<br>電池切れ時:点滅             |
| 使用可能温度範囲 | -10℃~+50℃(0℃以下、あるいは<br>40℃以上では電池の性能が低下する<br>場合があります)  | 付帯機能       | 電池切れ報知機能定期送信機能                     |
| 材質       | 本体・ソフトケース:樹脂  |            |                                    |

防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。 (※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。)

装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。

押しボタンによる緊急コールもできます。

付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。

送信ディレイタイマー機能付(予備警報音鳴動10秒後送信)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.