


品番：EA864CS-21B

品名：[単4x2本] 転倒検知警報器



販売価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
カタログ価格	66,000円(税抜) / 72,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	TXF-130
音量	90dB(機器正面1mにて)	検知時間	10秒~2分
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	80×16×50(H)mm
重量	80g(電池、クリップ含む)	電波到達距離	100m(見通し距離)
電池寿命	約2年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)	送信部(使用周波数帯)	426MHz帯・4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
送信部(出力)	10mW以下	送信部(空中線)	内蔵型
傾斜検知角度	鉛直線より約60°以上(復旧:約50°)	タイマー設定	倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分
操作スイッチ	非常ボタン 停止ボタン	警報音	予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)
表示灯(非常ボタン赤色LED)	送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅	使用可能温度範囲	-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)

付加機能	電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能	材質	本体、クリップ:樹脂(ブラック)
防塵・防水	IP54相当	対応中継機	EA864CM-21A・-22
<p>装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。 (転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)</p>			
<p>押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。</p>			
<p>転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)</p>			
<p>ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付(小型・軽量)</p>			
<p>4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。</p>			
<p>警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。</p>			
<p>屋外でも安心にご使用いただけます。</p>			
<p>注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。</p>			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.