


品番：EA864CS-22A

品名：[単4x3本] 転倒検知警報器(防爆)



販売価格	82,500円(税抜) / 90,750円(税込)		
カタログ価格	82,500円(税抜) / 90,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		




仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	EXH-TKB1A
音量	90dB(機器正面1mにて)	検知時間	10秒~2分
防爆構造	本質安全防爆(ia)	電源	単4電池×3本(付属)
サイズ	112×23×70(H)mm	重量	約150g(電池、ソフトケース含む)
対応中継機	EA864CM-21A・-22	電池寿命	約1年(常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)
対象ガス	爆発等級2、発火度G3	検定合格番号	第T70044号
送信部	使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備) 出力:10mW以下 空中線:内蔵型 電波到達距離:約100m(見通し距離)	傾斜検知角度	鉛直線より60°~135°
タイマー設定	倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0(なし)、10秒	操作スイッチ	通常ボタン 復旧ボタン
警報音	予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m	表示灯(赤色LED)	送信(出力)時:点灯 電池切れ時:点滅
使用可能温度範囲	-10℃~+50℃(0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する)	付帯機能	電池切れ報知機能 定期送信機能

	場合があります)		
材質	本体・ソフトケース:樹脂		
装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。			
押しボタンによる緊急コールもできます。			
防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。 (※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。)			
付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。			
送信ディレイタイマー機能付(予備警報音鳴動10秒後送信)			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

代替品

	品番 EA864CS-22B
	コメント 変更点:ブランド

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.