

品番：EA920AT-40A

品名：400ml 結露水だれ防止スプレー



販売価格	750円(税抜)／825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜)／825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/06/26 23:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1500ページ		



仕様

内容量	400ml	成分	シリコン、界面活性剤、アルコール類、水
サイズ(W×D×H)mm	100×60×200	重量(g)	475
使用面積	窓ガラス:90×180cm 約40枚分	使用目安	1㎡あたり約6回噴射(6ml相当)
使用できないところ	自動車のガラス、眼鏡・鏡(視界の確保が必要な部分)、スリガラス、模様ガラス、浴室のガラス、樹脂製ガラス、塗装面、凹凸面 ※本品はくもり止めではありません。	使用方法	使用面の汚れを住居用洗剤などで落とし乾かします。 スプレーノズルを「出」に合わせます。 本品を窓ガラス、パッキン、サッシにスプレーし、布などで薄く均一にのばした後、すぐに乾いた布で拭きとります。 レースカーテンはスプレーした後、そのまま乾かします。 ※塗布した面に、汚れがつくと効果が低下しますので、その時はもう一度塗ってください。
中性			
室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。			
室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り			
水だれ防止効果は約30日持続します。			
防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。			

【注意事項】

- ・幼児のシャボン玉遊びやいたずらに注意し、手の届くところに置かない。
- ・皮ふの弱い方、薬品のニオイなどに過敏な体質の方は使用しない。
- ・よく換気して使う。
- ・外気温と室内の温度差が大きすぎたり、室内の湿度が高すぎる場合は、十分に効果を発揮しないことがある。
- ・使用するときは、炊事用の手袋を使う。
- ・防カビ剤成分が沈降するため使用前は必ず容器を振って混ぜてから使用する。
- ・ノズル先端が「止」の状態ですプレーしない。スプレーが壊れたり、「出」にしたとき液が飛び出ることがある。
- ・目に液が入らないよう、目より高いところは布につけて拭く。
- ・人に向けてスプレーしない。
- ・ノズルを「出」に合わせた状態で、容器の側面を強く持つと液が飛び出すことがあるので注意する。
- ・使用後は手をよく水で洗い、クリーム等でお手入れする。
- ・床面についたときは、すぐに拭き取る。
- ・レースカーテンの汚れがひどい場合、あらかじめ目立たない箇所にスプレーし、シミにならないことを確認してから使用する。
- ・上記用途以外に使わない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.