

品名：385x465x750mm/16L モップ絞り器



販売価格	23,000円(税抜)／ 25,300円(税込)			
カタログ価格	23,000円(税抜)／25,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/26 17:31現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2378ページ			



2019															
Year	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
2019	100	98	95	92	88	85	82	78	75	72	68	65	62	58	55
2018	98	100	95	92	88	85	82	78	75	72	68	65	62	58	55
2017	95	92	100	95	92	88	85	82	78	75	72	68	65	62	58
2016	92	92	95	100	95	92	88	85	82	78	75	72	68	65	62
2015	88	88	92	95	100	95	92	88	85	82	78	75	72	68	65
2014	85	85	88	92	95	100	95	92	88	85	82	78	75	72	68
2013	82	82	85	88	92	95	100	95	92	88	85	82	78	75	72
2012	78	78	82	85	88	92	95	100	95	92	88	85	82	78	75
2011	75	75	78	82	85	88	92	95	100	95	92	88	85	82	78
2010	72	72	75	78	82	85	88	92	95	100	95	92	88	85	82
2009	68	68	72	75	78	82	85	88	92	95	100	95	92	88	85
2008	65	65	68	72	75	78	82	85	88	92	95	100	95	92	88
2007	62	62	65	68	72	75	78	82	85	88	92	95	100	95	92
2006	58	58	62	65	68	72	75	78	82	85	88	92	95	100	95
2005	55	55	58	62	65	68	72	75	78	82	85	88	92	95	100

[illegible]

仕様

メーカー	テラモト	型番	CE-438-000-0
容量	16L	重量	7kg
サイズ(W×D×H)mm	使用時:約385(W)×465(D)×750(H)mm 収納時:約385(W)×465(D)×350(H)mm	材質	本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、メイン機構部:スチールに黒色クロメート及びユニクロメッキ、 ローラ・ペダル:硬質塩化ビニール、排水ホース:EPDM
注意	下記のような特殊なモップは絞れない場合がありますのでご了承ください。 ・テープ付きのモップ糸 ・モップ糸の巾が25cm以上のもの ・糸の目付けが400g以上のもの		

排水ホースより簡単に汚水を除去ができます。

調節ダイヤル付(6段階の絞り加減を選択)
立ったまま、力いらずでモップが絞れます。
脱着可能なレバー
注水口付き
再生素材

代替品

	品番 EA928AB-18 コメント 14L
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.