

品番：EA935N-35

品名：13g 多用途速乾接着剤



販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2024/05/17 15:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1539ページ		



メカニカル	
品名	スーパーXデュオ
型番	AX-231
内容量	A剤:10g B剤:3g
色	透明
完全硬化時間	約24時間(23℃)
接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタール、発泡スチロール、シリコーンゴム 等

電気的	
品名	スーパーXデュオ
型番	AX-231
内容量	A剤:10g B剤:3g
色	透明
完全硬化時間	約24時間(23℃)
接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタール、発泡スチロール、シリコーンゴム 等



仕様

メーカー	セメダイン	型番	AX-231
商品名	スーパーXデュオ	内容量	A剤:10g B剤:3g
色	透明	使用温度範囲	-40~120℃
完全硬化時間	約24時間(23℃)	接着できるもの	金属:ステンレス、アルミ、銅、鉄 等 プラスチック:ナイロン、ポリスチレン (PS)、アクリル(PMMA)、軟質・硬質塩化ビニル(PVC)、FRP、ABS、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート (PET) 等 ゴム:天然ゴム(NR)、合成ゴム (CR・NBR・SBR・EPDM・スポンジゴム) 等 無機質材:モルタル、スレート、天然石、タイル、陶磁器、コンクリート 等 天然素材:木材、皮革、厚紙 等
接着できないもの	ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタール、発泡スチロール、シリコーンゴム 等	用途	・靴底・ベルト・バッグ・タイルなどの緊急ハガレ補修に ・スキマ時間を利用して、静かにプチDIY 製作を楽しむ際のアイテムとして適しています ・外壁への取付け固定:表札・プレート ・フック・センサーライト・防犯カメラ・ガレージミラー・シェルフ等 (接着面が平滑なものに限る。)

工具要らずで強力固定。電動工具を使わず固定・取付け・DIYに

超多用途:金属やコンクリート、プラスチックなどさまざまな材質に対応できます。

凹凸面に対応:硬化後も肉ヤセがなく、充てん接着が可能で、凹凸面にも接着できます。

外壁に対応:外壁に穴あけ不要で、表札やセンサーライトなどの設置・固定が可能です。

瞬間接着:貼り合わせ1分で固定し、仮止めを必要としないので手軽にお使い頂けます。

強靱接着:接着して24時間後には完全硬化し、衝撃や熱・水に強くなります。屋外用途に最適です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.