

品番：EA936BE-1

品名：ねじ穴補修用接着剤(石膏ボード・木部用)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 1,040円(税抜)／1,144円(税込)        |      |    |
| カタログ価格  | 1,040円(税抜)／1,144円(税込)        |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/09/10 07:21現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1531ページ                      |      |    |



仕様

|                                                                       |                                                       |         |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| メーカー                                                                  | 建築の友                                                  | 型番      | NL-01                                                  |
| 商品名                                                                   | 浸透性瞬間接着剤・ねじ穴ロック                                       | 〈セット内容〉 | 浸透性瞬間接着剤(3ml)×1、はがし剤(5ml)×1、液ダレ防止袋、手袋                  |
| 色                                                                     | 透明                                                    | 硬化時間    | 10秒                                                    |
| 成分                                                                    | 浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート<br>溶剤型はがし剤:アセトン                    | 重量(g)   | 約39                                                    |
| 目安荷重                                                                  | 石膏ボード:5kgf(最大引抜強度28kgf)<br>木材:16kgf79kgf(最大引抜強度16kgf) | 用途      | 石膏ボードのねじ穴補強、石膏ボード、木部のねじ穴補修。※壁面専用。天井には使用できません。屋内専用(非耐水) |
| 石膏ボードのねじ穴補修、補強！                                                       |                                                       |         |                                                        |
| 木部のねじ穴補修！                                                             |                                                       |         |                                                        |
| ぐらぐらしたねじ穴にティッシュと<浸透性瞬間接着剤>を使って、ねじ穴を復活することができる。(例:3.5mmのビスに対して4mmの穴まで) |                                                       |         |                                                        |
| 注入してから約10秒で使用可能に！作業性抜群！(実用強度は30分程度)                                   |                                                       |         |                                                        |
| 石膏ボード、木部の壁面に使用可能！                                                     |                                                       |         |                                                        |
| 石膏ボードの場合、注入しておく、ねじ穴補強にも。最大引抜強度19kgf(目安荷重:4kgf)                        |                                                       |         |                                                        |
| ※ねじ穴ロックに含ませることで、ティッシュをカチカチにしてねじをきかせる仕組みです。ティッシュがない場合は、効果が得られません。      |                                                       |         |                                                        |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.