

品番：EA934KC-2A

品名：1.5L コンクリート面 強化剤



販売価格	2,900円(税抜) / 3,190円(税込)		
カタログ価格	2,900円(税抜) / 3,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/11 21:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1480ページ		



コンクリートの風合いを活かし、ガラス質強化層が汚れ・劣化を抑えます

#### 仕様

メーカー	アサヒペン	商品名	コンクリア
用途	コンクリート、モルタル、スレートの未塗装及び未着色部分の強化に(混和剤ではありません)	内容量	1.5L
塗り面積(2回塗り)	10~15㎡(吸い込みの多い場合は4~7㎡)	乾燥時間	夏期:30分~1時間 冬期:1~2時間
成分	水溶性ケイ酸塩、水	液性	アルカリ性

コンクリート面に浸透してガラス質の強化層を形成し、耐摩耗性の向上や劣化防止・防塵に優れた効果があります。

シックな光沢のあるコンクリート面に仕上がります。

酸性雨によるコンクリートの中性を防ぎます。

後始末も水ででき、取り扱いが簡単です。

コンクリート特有の手につく白い粉塵の発生を防止します。

#### 【使用方法】

- ①塗る面のゴミ、油分、ドロ等を取り、十分に乾かします。塗装されている場合は、塗膜を完全に取り除きます。
- ②表面が風化して脆くなっているときなどは、ワイヤーブラシ、サンドペーパーなどで研磨して表面の脆くなった部分を取り除きます。
- ③表面に気泡穴などがある場合には、事前にモルタルなどで補修し、乾燥させます。
- ④本品がついて困るところは、あらかじめ新聞紙、マスキングテープなどでおおっておきます。
- ⑤塗装はローラーバケ(万能用)、ハケ(水性用)で行います。(マスキングテープの下にじみが生じることがあります)

- ⑥容器をよく振り動かして中身をよく攪拌してから、必要量を口の広い容器に移し、うすめずにそのまま使用します。
- ⑦目立たない部分で試し塗りをして乾燥性・下地への影響などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。
- ⑧一度に厚塗りしないで、表面が乾いたら2回目を塗布します。2回目はできるだけ薄く仕上げ、吸い込みが多い部分には多めに塗布します。
- ⑨塗り過ぎると表面に成分が残り、ぬめりやシミの原因となります。塗り過ぎた場合は、乾燥後に水で十分に洗い流します。
- ⑩使用後の用具は、水で十分に洗います。

**【注意事項】**

- ・本品は塗装面に塗っても効果が得られません。完全に塗膜を取り除いてください。
- ・本品の施工後は、塗料が密着しないことがありますので、塗料は上塗りしないでください。
- ・吸い込みが多い場合は、光沢が出にくいことがあります。強度に影響はありません。
- ・気温が5℃以下、35℃以上になるときは施工しないでください。
- ・施工後、12時間以内に凍結が予想されるときは施工しないでください。また、施工後8時間は雨や水がかからないように注意してください。
- ・ガラス、金属等の表面に本品が付着すると、乾燥後取れなくなったり、腐食する場合がありますので、乾燥する前に湿った布で拭き取るか、水で洗い流してください。
- ・本品はアルカリ性の素地と反応して性能を発揮します。タイル、煉瓦等の中性素地には使用できません。
- ・カラーベスト等の塗装もしくは練り込みで着色、被膜されている素地には使用できません。
- ・新しいコンクリート面、モルタル面に塗る場合は施工後1ヶ月以上たってから塗ってください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.