


品番：EA935AA-1

品名：310ml 水中シーラント接着剤(白)

|                                                                                   |         |                               |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 4,000円(税抜)／4,400円(税込)         |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格  | 4,000円(税抜)／4,400円(税込)         |      |   |
|                                                                                   | 在庫数     | 最新在庫: 19 (2025/08/02 15:35現在) |      |   |
|                                                                                   | 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ                                                                           | 1508ページ |                               |      |   |



シリコンフリーで耐塩水、耐UV効果があります

仕様

|                                                |                     |         |                      |
|------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------|
| 商品名                                            | Aqua-Flex           | 内容量     | 310ml                |
| 色                                              | 白                   | 可使時間    | 約25分                 |
| 完全硬化時間                                         | 24時間(3mm厚のとき)       | 平均せん断強度 | 2.1N/mm <sup>2</sup> |
| 作業温度範囲                                         | 5～40℃               | 使用温度範囲  | －40～90℃(2時間130℃)     |
| 引張強度                                           | 20N/mm <sup>2</sup> | 入数(本)   | 1                    |
| LFGB規格適合品                                      |                     |         |                      |
| 1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)            |                     |         |                      |
| 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 |                     |         |                      |
| 耐老化性に優れており、風化、紫外線、淡水および海水に耐性があります。             |                     |         |                      |
| 水中でもリペアーが可能です。                                 |                     |         |                      |
| コンクリート面にも接着可能です。                               |                     |         |                      |
| 塗装(上塗り)可能です。                                   |                     |         |                      |
| シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー                           |                     |         |                      |
| 硬化後も弾力性があります                                   |                     |         |                      |

ノズルの色は本剤の色です。

ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適！

船舶、水回り、建築に。

金属、プラスチック、セラミック、木材、ガラス、石などさまざまな材料の接着に適しています。

ケーブル作業、空調システム、ガーデニング、衛生設備、シリコンを含む製品が適さない用途などに使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.