

品番：EA935KN-2

品名：80g エポキシ接着剤(クリア・低粘度)

|                                                                                   |                               |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----|
|  |                               |      |    |
| 販売価格                                                                              | 1,150円(税抜)／1,265円(税込)         |      |    |
| カタログ価格                                                                            | 1,150円(税抜)／1,265円(税込)         |      |    |
| 在庫数                                                                               | 最新在庫: 19 (2025/05/14 15:52現在) |      |    |
| 商品入数                                                                              | 1                             | 販売単位 | ST |
| カタログページ                                                                           | 1518ページ                       |      |    |



仕様

|                                                         |                                             |          |                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| メーカー                                                    | セメダイン                                       | 型番       | CA-186                                        |
| 商品名                                                     | ハイスーパー5                                     | 内容量      | 80gセット(主剤:40g、硬化剤:40g)                        |
| 使用温度範囲                                                  | 常温                                          | 色        | 淡色透明                                          |
| 可使時間                                                    | 冬(5℃):10分以内<br>春・秋(20℃):5分以内<br>夏(30℃):3分以内 | 硬化時間     | 冬(5℃):2時間以上<br>春・秋(20℃):約1時間後<br>夏(30℃):約30分後 |
| 完全硬化時間                                                  | 1～2時間                                       | 用途       | 日曜大工、プラモデルの制作・補修、金属模型の制作・補修、釣り具の制作・補修         |
| 適用材質                                                    | 金属、陶磁器、硬質プラスチックなど                           | 接着できないもの | ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、軟質塩化ビニル、フッ素樹脂、ゴムなど        |
| 混ぜ板・ヘラ付                                                 |                                             |          |                                               |
| 硬いもの同士の接着に                                              |                                             |          |                                               |
| 硬質素材に最適                                                 |                                             |          |                                               |
| 主剤をブルーに着色しており、適量で混合すると透明になります。                          |                                             |          |                                               |
| 耐水性、耐熱性、耐薬品性に優れます。                                      |                                             |          |                                               |
| ※ガラスの場合、硬化収縮でひびが入ることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。 |                                             |          |                                               |
|                                                         |                                             |          |                                               |

※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。

※皮膚や飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。

※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。

※生物を入れる容器には使用できません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.