

品番：EA940CD-255

品名：AC100V-240V/USB充電器(USB PD対応)

|                                                                                   |         |                              |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 2,660円(税抜)／2,926円(税込)        |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格  | 2,660円(税抜)／2,926円(税込)        |      |   |
|                                                                                   | 在庫数     | 最新在庫: 3 (2025/12/17 09:14現在) |      |   |
|                                                                                   | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
|                                                                                   | カタログページ | 1928ページ                      |      |   |



仕様

|              |                    |              |                                         |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|
| メーカー         | サンワサプライ            | 型番           | ACA-PD89W                               |
| サイズ(W×D×H)mm | 37×39×39           | 重量(g)        | 約42                                     |
| 定格入力         | AC100～240V 50/60Hz | 定格出力         | DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V /1.67A (最大20W) |
| USB出力端子形状    | USB Type-C         | プラグ形状        | 2P                                      |
| USBポート数      | 1ポート               | 最大出力         | 合計20W                                   |
| 使用温度範囲       | 5～35℃              | USB PD最大対応出力 | 20W                                     |

USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。

最大20Wまでの出力に対応しているためApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。

Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。

接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。

キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。

90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。

USB Power Delivery規格による充電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。

すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。

本製品にはUSB充電ケーブルは付属していません。

本製品のUSB Type-Cポートには接続機器メーカーの純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを接続してください。それ以外のケーブル（USB規格非認証品）を使用しないでください。

USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.