

品番：EA940MH-2A

品名：15A x0.45m 漏電遮断プラグ



販売価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
カタログ価格	12,700円(税抜) / 13,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/16 22:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番検索表			
品番	名称	仕様	在庫
EA940MH-2A	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2B	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2C	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2D	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2E	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2F	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2G	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2H	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2I	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2J	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2K	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2L	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2M	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2N	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2O	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2P	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2Q	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2R	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2S	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2T	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2U	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2V	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2W	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2X	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2Y	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0
EA940MH-2Z	15A x0.45m 漏電遮断プラグ	15A x0.45m	0

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIPB-EB-T
屋内型、漏電保護専用			
コンセント定格	15A・100V (1500W)	電線仕様	SVCT2.0mm ² ×3心
コンセント数	3個	コード長	45cm
定格感度電流	15mA	動作時間	0.1秒以内
サイズ	ブレーカー: 46×53.5×130mm コンセント: 60×30×110mm	重量	400g
ポッキンプラグ、電源ランプ付			
コンセント数につなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業			

代替品

	品番 EA940MH-2B コメント 変更点: 色
--	------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.