


品番：EA940P-97

品名：EDID保持器(HDMI用)



販売価格	9,290円(税抜)／10,219円(税込)		
カタログ価格	9,290円(税抜)／10,219円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2026/02/28 02:44現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1903ページ		



パソコンに正しくEDID情報を認識させることができるHDMI用EDID保持器

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EDID
インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)オス×1 出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1	消費電力	0.17W(最大)
環境条件	動作時/温度 0～50℃、湿度 0～85％ (結露なきこと) 保管時/温度 -20～80℃、湿度 0～90％(結露なきこと)	最大解像度	4096×2160(60Hz対応)
主な対応解像度	4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) 3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0) 1920×1080p(60/50/30/24Hz) 1920×1080i(60/50/30/24Hz) 1280×720p(60/50Hz) 640×480p(60/50Hz) ※接続するテレビやモニターの解像度に依存します。	HDMI規格	HDMI Ver2.0b
HDCP	HDCP1.4、HDCP2.2	入力DDC信号	5V
機器間制御(CEC)	対応	対応音声フォーマット	Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby

			TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch
HDR	対応	サイズ	約W44×D24×H11.8mm
重量	約8g	セット内容	本体×1、取扱説明書
注意	本製品はARC機能を持つHDMIポートに接続した状態でEDIDコピーすることに対応していません。 またEDIDコピーが完了した状態の本製品を、ARC機能を持つHDMIポートに接続した場合でも正しくEDID情報を認識することができません。 これは本製品がARC機能のオーディオ信号に対応していないためであり、本製品の仕様となります。MacMiniに関してはHDMIポートがARC機能に対応しているため、正常に認識でない、という状況になります。	対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。		
ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。			
複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでHDMIソース側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたディスプレイのEDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)			
接続されたHDMIディスプレイからボタン1つでEDID情報を効率的に学習・保存することができます。			
4K/60Hz対応、HDCP2.2に対応しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.