

品番：EA940PM-161A

品名：[ワイヤレス] HDMIエクステンダー(2分配)



販売価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)		
カタログ価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 13:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1900ページ		



HDMI信号をワイヤレスで2か所へ送信し離れた場所に設置された液晶テレビやプロジェクターから出力できる!ワイヤレス2分配出力の送受信機セットモデル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	VGA-EXWHD7N
コネクター形状	送信機: HDMIタイプA(19pin)メス×1 受信機: HDMIタイプA(19pin)メス×1	セット内容	送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書
対応表示解像度	TV: 1080p、1080i、720p、576p、480p パソコン: 1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768	伝送距離	最大30m(障害物なし) 最大10m(壁・仕切りなど) ※使用環境により異なります。
サイズ	101×59×21mm	重量(g)	68
HDCP	対応 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。	使用周波数帯域	5.1~5.25GHz
CEC	非対応	3D信号	対応
材質	ABS樹脂、ポリカーボネート	対応音声フォーマット	PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0
映像遅延	100ms以内	赤外線伝送効率	30~60kHz
環境条件	温度: 0~40℃		

湿度:80%以下(結露なきこと)

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※使用環境によります。

送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。

HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。

3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。

5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。

赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。

日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。

<ご注意> ※分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。※本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。※隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。※本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。※すべての機器での動作を保証するものではありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.