

品番：EA940PR-26

品名：[DisplayPort-HDMI] 変換アダプタ



販売価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
カタログ価格	3,850円(税抜) / 4,235円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1905ページ		



DisplayPortからの映像・音声をHDMIに変換するアダプタ、4K/60Hz対応

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-DPPHD02
ポート形状	入力: DisplayPortオス 出力: HDMIタイプA(19pin)メス	対応解像度	主な対応解像度/3840×2160/60Hz、1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
最大対応解像度	4K/60Hz	HDCP	HDCP1.4、HDCP2.2
DisplayPort規格	Ver.1.2	HDMI規格	HDMI2.0
コネクタ形状	DisplayPortオス-HDMIタイプA(19pin)メス ※ACTIVEタイプ	アダプタタイプ	DisplayPort
サイズ	W40×D23.4×H9.85mm	重量	約10g
対応機種	DisplayPort端子を搭載した各社パソコン	対応出力機器	HDMIインターフェースを持つ各社ディスプレイ・モニター・テレビ・プロジェクター ※DisplayPort ver1.2以降の機種の場合、4K/60Hzに対応します。 ※音声出力対応の機種では、HDMI機器へ音声出力ができます。 ※各解像度に対応したケーブルやテレ

ビ、ディスプレイが必要です。
※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。
※HDMIアクティブケーブルと組み合わせて使用することはできません。
※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。
※すべての機器での動作を保証するものではありません。

パソコン側のDisplayPort出力をHDMIメスに変換することができます。

4K/60Hzの高解像度に対応し、高画質映像と音声を出力することができます。

コンパクトなアダプタ型ですっきりと配線ができます。

※接続する機器のDisplayPort端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しない、または、動作が不安定になる場合があります。

※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。

※すべての機器での動作を保証するものではありません。

※HDMIケーブルは付属していません。

※HDMI出力のパソコン、AV機器からDisplayPortへの入力を持つディスプレイやテレビへの接続はできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.