

品番：EA940PR-40

品名：[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター(HDR)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,790円(税抜)／7,469円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 6,790円(税抜)／7,469円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/05/14 21:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1945ページ                      |      |   |

Mini DisplayPortVer1.2をHDMI 4K@60Hz出力に変換するアダプタ

仕様

|      |                                                                                                       |              |                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| メーカー | サンワサプライ                                                                                               | 型番           | AD-MDPPHD01                                     |
| コネクタ | Mini DisplayPort オス-HDMI メス                                                                           | ケーブル長        | 約9cm (SR間) ※SRとは、コネクタ後端とケーブルのつなぎ目を保護するパーツのことです。 |
| 対応機種 | Mini DisplayPort/Thunderbolt端子を搭載した各社パソコン・タブレット、Apple MacBook Pro、MacBook Air、Mac mini、iMac、Mac Proなど | サイズ(W×D×H)mm | 44.5×45×14.6                                    |
| 重量   | 29g                                                                                                   | カラー          | ホワイト                                            |
| 解像度  | 最大4K/3840x2160 (60Hz対応)                                                                               |              |                                                 |

Mini DisplayPort/Thunderboltを搭載したパソコン本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタケーブルです。

Mini DisplayPort (Ver.1.2) の出力ポートからPremium HDMI対応ディスプレイ 4K/60Hz対応に出力できます。※Microsoft Surface Pro 4では、4K/60Hzの出力に対応します。※Microsoft Surface Pro 3・Pro 2、Lenovo ThinkPad X1 Carbon などでは4K/30Hzでの出力に対応します。

Thunderbolt 2搭載のMacシリーズでは4K/30Hzでの出力に対応します。※Thunderbolt/Mini DisplayPort (Mid 2010以降) 搭載のMacシリーズでは2K/1920x1080出力と音声出力に対応します。

外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応しています。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.