

品番：EA942E-61

品名：1.6L [水性]多目的塗料(橙)



| | | | |
|---------|----------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,430円(税抜)／5,973円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,430円(税抜)／5,973円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1（2026/01/21 23:23現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1494ページ | | |



オレンジ



III 用途

| | |
|----------------|--------|
| 水道水 (器具洗い用) | 表面乾燥 |
| 20℃ | 約45分 |
| 冬期 | 約2.5時間 |

F☆☆☆☆☆とは

建築基準法により定められたホルムアルデヒドの放出率です。その数が多いほど数値が少なくなります。F☆☆☆☆☆は最も少ない値、使用環境が厳格に定められています。

仕様

| | | | |
|--|--|------------|---|
| メーカー | サンデーペイント | 商品名 | ECOアキュア 極 |
| 用途 | ・門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品 ・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品 ・浴室、台所などのモルタル、コンクリートなど | 主要適用材質 | 鉄、木、コンクリート・モルタル、窯業系サイディング、金属系サイディング、ビニールクロス、発泡スチロール、ガラス |
| カラー | オレンジ(つや有り) | 内容量 | 1.6L |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃：約45分 冬期：約2.5時間 | 塗り面積(1回塗り) | 約12～15㎡ (タタミの広さで：約7.4～9.3枚分) |
| うすめ液 | 水道水(用具洗いも) | | |
| アクリル樹脂系エマルジョン塗料 | | | |
| 揮発性有機溶剤(トルエン・キシレンなど)を含まないので、いやな臭いがありません。 | | | |
| 鉛、クロムなどの有害な物質を使用しません。 | | | |
| シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れています。 | | | |
| 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強いです。 | | | |
| 厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れています。 | | | |
| | | | |

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

F☆☆☆☆取得

※F☆～取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

※窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.