

品番：EA942EJ-64

品名：3.4L 油性・木部用塗料(マホガニー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,770円(税抜) / 10,747円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,770円(税抜) / 10,747円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/02 17:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1492ページ | | |




マホガニー
(色見本)



用途

外板、ガーデニング用品など木製品



ペイントうすめ液
(用具洗いに)
スプレーは不要

| | |
|------|-------|
| 表面乾燥 | 約10時間 |
| 冬期 | 約24時間 |

丸吹き



61 62 63 64

仕様

| | | | |
|--|------------------------------------|------------|----------------------------|
| メーカー | サンデーペイント | 用途 | 屋内外木部の防虫、防カビ、防腐カラーステイン仕上げに |
| 適用材質 | 木 | カラー | マホガニー |
| 内容量 | 3.4L | 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約10時間 冬期:約24時間 |
| 塗り面積(2回塗り) | 約11.2~17㎡ (タタミの広さで:約6.9~10.5枚分) | ノズル | 丸吹き |
| うすめ液 | ペイントうすめ液(用具洗いも) | | |
| つや消し | | | |
| 油性系塗料 | | | |
| ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部などに最適 | | | |
| 木部に浸透して内部から防虫、防カビ、防腐効果を発揮します。 | | | |
| 優れた薬剤効果により木材をカビ、腐敗、劣化から護ります。 | | | |
| 特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光、風雨から木材を護ります。 | | | |
| 作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られます。 | | | |
| シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス、ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です。 | | | |

うすめ液はEA942EP-2・-3をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.