

品番：EA942CG-131

品名：0.7L [油性] 錆止め塗料(黒)



販売価格	2,900円(税抜) / 3,190円(税込)		
カタログ価格	2,900円(税抜) / 3,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/09/26 07:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1538ページ		



錆の上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料

仕様

カラー	黒	内容量	0.7L
乾燥時間	夏期:1.5~2時間 冬期:5~6時間	塗り重ね時間の目安	夏期:4時間以上 冬期:8時間以上
塗り面積(1回塗り)	6~8㎡(タタミ3.6~4.5枚分)	塗料の種類	シリコンアクリル樹脂塗料
塗膜の仕上がり	不透明(下地を隠す)	うすめ方	塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、 ペイントうすめ液(10%以内)でうすめてください。
用途	・扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品 ・ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 (食器などの直接食品などが触れるような箇所や、常時水につかる場所、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接触するイス等には適しません)		

つや有り

錆の上からそのまま塗れる、錆止め兼用の鉄部用塗料
※ポロポロと取れるような錆は取り除く必要があります。

密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。

シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。

錆落としも錆止め塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。

特殊強力錆止め剤が錆の進行を抑え、長時間鉄部を錆から保護します。

1回塗りで仕上がるため、作業性が抜群です。

屋内外用

【お手入れ】

塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗ってください。ハケについている塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。

【塗装方法】

①はがれかかった古い塗膜やポロポロと取れるようなサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して充分に取り除きます。塗面のゴミや汚れ・カビを取り、充分に乾かします。油分やワックスはペイントうすめ液で拭いてよく落とします。

②塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。

③フタを開ける前に容器ごとよく振ります。

フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から充分にかき混ぜて均一にします。

温度の上昇により、フタが勢よく開くことがありますのでご注意ください。

④うすめずにそのまま塗れるようにしてありますが、夏期など乾燥が速すぎて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

コーナーや塗りにくいところは先にすじかいバケで塗ります。広い面積の部分はコテバケ・ローラーバケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。

⑤マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

※表記の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。

【注意事項】

・表示の用途以外には使用しないでください。

・火気のあるところでは塗らないでください。

・体調の悪いときやアレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないでください。

・取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が浸透しないもの)を使用してください。炎症を起こす恐れがありますので、皮膚に触れないようにしてください。また、蒸気を吸い込んだり、目に入らないように注意してください。

・有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともによく換気してください。

・塗料が衣服につくと取れません。塗料がついても支障がない服装で作業してください。

・塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗ってください。

・結露する時期には午後3時までに塗り終えてください。

・うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、十分な効果が得られない場合があります。

・塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。

・フッ素樹脂やシリコン樹脂、光触媒などを用いた特殊なサイディングや、コーキング材、シーリング材には密着しないことがあります。

・乾燥が不十分な状態で塗り重ねると、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。

・乾燥後、ペイントうすめ液や溶剤系クリーナーなどで塗膜部分を拭くと、溶解する場合があります。

・容器は塗料を使い切ってから捨ててください。

・やむをえず塗料を捨てるときは、アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。

・塗料が付着したウエスなどは放置せず、廃棄するまで水に浸しておいてください。

・塗料を移し替える場合は金属などの溶けない容器をご使用ください。

・容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

