

品番：EA942CR-10

品名：420ml 油性メッキ調スプレー(褪色変化)



販売価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
カタログ価格	1,690円(税抜) / 1,859円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/04/03 07:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1489ページ		



F☆☆☆☆とは
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド
の濃度等級です。
その数が多いほど健康が少なく好みます。
F☆☆☆☆は最も少ない値、使用目的が異なります。



溶融亜鉛めっきの「やけ」隠しや補修後の色合わせに最適
亜鉛めっきと同じように光沢が変化して日にちがたっても、補修箇所が目立たない

仕様

メーカー	ローバル (ROYAL)	型番	MC-420ML
カラー	シルバー	内容量	420ml
乾燥時間	23℃:30分	塗り面積	1回塗り:3㎡ ※ロス分を30%で計算した値
使用温度範囲	5~40℃(湿度85%以下)	標準膜厚	1回塗り:10μm
つや有り			
褪色変化			
やけ隠し			
鉛、クロムフリー			
スプレーするだけで鏡面に近い輝きのあるシルバー系メッキ色が得られます			
暴露環境下で自然に褪色していく設計で、色調の変化を伴う亜鉛メッキの化粧直しや補修後の色合わせ(メッキ調仕上げ)に最適です			
F☆☆☆☆取得			
消防法 第4類 第2石油類			
有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤			

めっき加工時に、表面に光沢のない灰色や黒灰色の[やけ] (グレイコーティング) が発生すると、耐食性に問題はなくても、大変美観を損ねます。これを一般の「銀ペン」で補修すると、数ヶ月後、他のめっき表面が酸化して光沢を失っていくのに対して、「銀ペン」を塗った部分だけは初めの光沢がそのまま残り、かえって目立ってしまいます。

メッキカバーは周りのめっきとともに徐々に光沢を失っていくように設計されているので、補修箇所があまり目立ちません。

※亜鉛によるさび止め効果はありません

※切断面、溶接部、不めっき部分などはローバル((EA942CR-1, EA942DR-5・-6)で補修後、本製品でスプレーしてください。

※厚塗りしすぎると褪色速度が遅くなるのでご注意ください。

※暴露条件により褪色速度は変化します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.