

品番：EA942CZ-1A

品名：300ml 写真保護スプレー(インクジェット印刷対応)



販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 11:56現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1928ページ		



大切な写真を退色から守る保護スプレー

仕様

メーカー	アサヒペン	用途	インクジェット印刷された写真やディスプレイ表面の保護 ※塗装後の写真をデスクマット(塩ビ)などにはさんでいると付着してしまうことがあるので使用しないで下さい。
内容量	300ml	塗り面積	0.6㎡～0.8㎡ (写真L判サイズ:約53～70枚、六切サイズ:約11～15枚)
塗り回数	3～5回ほど塗り重ねる(使用動画をご参照ください)	光沢	ツヤあり
色	透明	材質	合成樹脂・有機溶剤

写真表面に塗装することで光による退色を軽減します。

写真やディスプレイ印刷面の防水効果を高め保護します。
※ディスプレイに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなります。

安全ガス抜きキャップ付き

【用具の手入れ】
ラッカーうすめ液で洗ってください。

【注意事項】
・油性ペンやサインペンなどの上に塗装するとにじみが起こるため塗装しないで下さい。

- ・デスクマット(塩ビ)などに長期間挟んで使用するとインク移りや塗膜移りが起こる可能性があるので使用しないで下さい。
- ・天気の良い湿度の低い日に塗って下さい。
- ・取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また、吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。
- ・有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともによく換気して下さい。
- ・容器を逆さにした状態では吹き付けできません。
- ・やむをえず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- ・容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を十分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てて下さい。
- ・アルコールにより塗膜が溶けることがあります。アルコール類が付かないよう注意して下さい。
- ・塗装面に水滴等が付着した場合は直ちに拭き取って下さい。時間が経過したり塗装ムラがある場合、シミが生じることがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.