

品番：EA942E-16

品名：0.7L [水性]多目的塗料(赤)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,020円(税抜) / 3,322円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,020円(税抜) / 3,322円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/02 15:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1494ページ | | |



赤
(色見本)



| | |
|----------------|--------|
| 水遣水 (用具洗いも) | 表面乾燥 |
| 20℃ | 約45分 |
| 冬期 | 約2.5時間 |

F☆☆☆☆とは
建築基準法により取付けられたホルムアルデヒド
の放出量が極めて少ない塗料です。
ホルムアルデヒドの放出量は、使用面積が増えれば
多くなります。

仕様

| | | | |
|------------|---|------------|---|
| メーカー | サンデーペイント | 商品名 | ECOアックア 極 |
| 用途 | ・門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、 手すりなどの屋内外鉄部 ・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガー デニング用品などの屋内外木部 ・ブロック、モルタル、コンクリート壁、各 種サイディングなど ・浴室、台所などのモルタル、コンクリートなど | 主要適用材質 | 鉄、木、コンクリート・モルタル、窯業系 サイディング、金属系サイディング、ビ ニールクロス、発泡スチロール、ガラス |
| カラー | 赤 | 内容量 | 0.7L |
| 乾燥時間(表面乾燥) | 20℃:約45分 冬期:約2.5時間 | 塗り面積(1回塗り) | 約5.4~6.7㎡ (タタミの広さで:約3.3~4.1枚分) |
| うすめ液 | 水道水(用具洗いも) | | |

つや有り

アクリル樹脂系エマルジョン塗料

揮発性有機溶剤(トルエン・キシレンなど)を含まないので、いやな臭いがありません。

鉛、クロムなどの有害な物質を使用しません。

シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れています。

酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強いです。

厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れています。

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

F☆☆☆☆取得

※F☆☆☆☆取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

※窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.