


品番：EA942EG-22

品名：3.0L 室内壁・浴室用 水性塗料(アイボリー)



販売価格	8,160円(税抜) / 8,976円(税込)		
カタログ価格	8,160円(税抜) / 8,976円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/07/02 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1494ページ		



アイボリー
(色見本)



F☆☆☆☆	水遣水 (用具洗いも)	乾燥時間
	20℃	約45分
	冬期	約1.5時間

ホルムアルデヒド放散等級 [F☆☆☆☆ S05001]

F☆☆☆☆とは
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級です。
☆の数が多いほど放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

仕様

メーカー	サンデーペイント	用途	屋内のコンクリート、モルタル、木部、各種壁紙、リビングルーム、浴室、台所、トイレ、洗面所など屋内の壁、天井
主要適用材質	コンクリート・モルタル、ビニールクロス	カラー	アイボリー
内容量	3.0L	乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約45分 冬期:約1.5時間
塗り面積(1回塗り)	約30㎡ (タタミの広さで:約18枚分)	うすめ液	水道水(用具洗いも)

つや消し

アクリル樹脂系エマルジョン塗料

有機溶剤などの揮発成分を発生させないタイプの塗料で、快適で安全な空間が得られます。

合板や壁紙から出るホルマリン臭等の有機揮発物を吸着、脱臭、分解できるので、アレルギーにくいです。

いやなニオイも少なく室内で安心して作業できます。

目に見えない雑菌の繁殖を防ぎます。

防カビ剤と抗菌剤とのダブル効果で、長期間カビの発生を防ぎます。

F☆☆☆☆取得

※F☆～取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多いほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

下塗り剤は(EA942EM-87)を使用して、塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。

※布製の壁紙、紙壁紙、繊維壁、綿壁には塗れません。

※浴槽、タイル、鉄などの金属製品、フッ素樹脂加工などの特殊加工面、床面などには塗れません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.