

品番：EA942EL-21

品名：1.4 L 速乾水性・木部ニス(透明つやあり)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,350円(税抜)／8,085円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 7,350円(税抜)／8,085円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/17 03:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1540ページ                      |      |   |



透明艶あり  
(色収率)



用途  
床  
家具、建具、木工品など  
屋内木部の着色

|                |        |
|----------------|--------|
| 水温度<br>(器具洗い用) | 室温程度   |
| 20℃            | 約1.5時間 |
| 冬期             | 約3時間   |

※ホルムアルデヒド放散等級  
[F☆☆☆☆ 505025]



F☆☆☆☆とは  
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級です。  
☆の数が多いほど放散が少なくなります。  
F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

仕様

|                                                                                             |                                              |            |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 用途                                                                                          | 床、廊下、階段、手すり、テーブル、家具、建具、木工品など屋内木部の着色<br>透明仕上げ | 適用材質       | 木                     |
| カラー                                                                                         | クリアー                                         | 内容量        | 1.4L                  |
| 乾燥時間(表面乾燥)                                                                                  | 20℃:約1.5時間<br>冬期:約3時間                        | 塗り面積(2回塗り) | 約9㎡<br>(タタミの広さで:約6枚分) |
| うすめ液                                                                                        | 水道水(用具洗いも)                                   |            |                       |
| 速乾タイプ                                                                                       |                                              |            |                       |
| つや有り                                                                                        |                                              |            |                       |
| 一液型ウレタン樹脂系塗料                                                                                |                                              |            |                       |
| 光沢が良く、長時間つやを失いません。                                                                          |                                              |            |                       |
| キズがつきにくい                                                                                    |                                              |            |                       |
| ワックスがけの必要はありません。                                                                            |                                              |            |                       |
| 廊下などに塗っても滑りません。                                                                             |                                              |            |                       |
| F☆☆☆☆取得<br>※F☆～取得とは、建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級、☆の数が多くほど放散が少なくなります。F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。 |                                              |            |                       |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.