



品番：EA948CB-31

品名：M10x20mm クランプレバー(オレンジ)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,270円(税抜) / 1,397円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,270円(税抜) / 1,397円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/04/30 17:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1213ページ                       |      |   |



### 仕様

|      |   |       |                   |
|------|---|-------|-------------------|
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK)  | 型番    | LDM-10-20-OR      |
| 用途   | シャフトの位置調整、ワークの固定に   | ねじサイズ | M10×20mm(ピッチ:1.5) |
| サイズ  | R:78mm、H:55mm、d:16mm  | 歯数    | 26                |
| 最大荷重 | 290N  | 最大締付力 | 16kN              |
| 重量   | 135g  | カラー   | オレンジ              |
| 材質   | レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)<br>ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜)<br>止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜)<br>スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB |       |                   |

#### 雄ねじ

レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装

レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。

ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。

#### <工具レス化による作業効率アップ>

クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ!  
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的!

#### <装置の省スペース化>

一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。

レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なのが最大の特長です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.