

品番：EA949AD-92

品名：M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンス製)



販売価格	15,900円(税抜)／ 17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜)／17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/07/26 11:04現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1320ページ		



品名	規格	単位	数量
M2×4	400	個	400
M2×8	350	個	350
M2×10	300	個	300
M2×15	150	個	150
M3×6	150	個	150
M3×8	120	個	120
M3×10	80	個	80
M3×15	60	個	60
M4×6	100	個	100
M4×8	90	個	90
M4×10	80	個	80
M4×15	50	個	50
M5×8	60	個	60
M5×10	50	個	50
M5×15	35	個	35
M5×20	25	個	25
M6×8	30	個	30
M6×10	25	個	25
M6×15	20	個	20
M6×20	15	個	15

品名	規格	単位	数量
M2×4	400	個	400
M2×8	350	個	350
M2×10	300	個	300
M2×15	150	個	150
M3×6	150	個	150
M3×8	120	個	120
M3×10	80	個	80
M3×15	60	個	60
M4×6	100	個	100
M4×8	90	個	90
M4×10	80	個	80
M4×15	50	個	50
M5×8	60	個	60
M5×10	50	個	50
M5×15	35	個	35
M5×20	25	個	25
M6×8	30	個	30
M6×10	25	個	25
M6×15	20	個	20
M6×20	15	個	15

品名	規格	単位	数量
M2×4	400	個	400
M2×8	350	個	350
M2×10	300	個	300
M2×15	150	個	150
M3×6	150	個	150
M3×8	120	個	120
M3×10	80	個	80
M3×15	60	個	60
M4×6	100	個	100
M4×8	90	個	90
M4×10	80	個	80
M4×15	50	個	50
M5×8	60	個	60
M5×10	50	個	50
M5×15	35	個	35
M5×20	25	個	25
M6×8	30	個	30
M6×10	25	個	25
M6×15	20	個	20
M6×20	15	個	15

仕様

＜セット内容＞	サイズ(入数): M2×4(400) M2×8(350) M2×10(300) M2×15(150) M3×6(150) M3×8(120) M3×10(80) M3×15(60) M4×6(100) M4×8(90) M4×10(80) M4×15(50) M5×8(60) M5×10(50) M5×15(35) M5×20(25) M6×8(30) M6×10(25) M6×15(20) M6×20(15)	材質	小ねじ:SUS XM-7 平座金:SUS304 六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
(+)皿頭			
ケースサイズ	205×145×40mm	ピッチ	M2:0.4、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
並目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.