

品番：EA949WZ-51

品名：ドレンパッキンセット



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/11 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0313ページ		



品番	品名	仕様	単位	数量
01	ノンアスベスト	24×12×2.0mm	枚	10
02	ノンアスベスト	28×18×2.0mm	枚	10
03	鉄Wゴム付	21×12×1.4mm	枚	10
04	鉄Wゴム付	21×12×0.8mm	枚	10
05	銅プレス	22×15×3.0mm	枚	10
06	銅プレス	18×12×3.0mm	枚	10
07	銅W	20×12×1.0mm	枚	10
08	銅W	20×14×1.5mm	枚	10
09	鉄リング	19×14×2.0mm	枚	10
10	鉄リング	26×20×2.5mm	枚	10
11	鉄リング	21×16×2.3mm	枚	10
12	アルミW	20×14×1.5mm	枚	10
13	アルミW	22×17×1.0mm	枚	10
14	アルミW	22×14.2×2.0mm	枚	10

仕様

<セット内容>	15種類		
ノンアスベスト:24×12×2.0mm	(10枚)		
ノンアスベスト:28×18×2.0mm	(10枚)		
鉄Wゴム付:21×12×1.4mm	(10枚)		
鉄Wゴム付:21×12×0.8mm	(10枚)		
銅プレス:22×15×3.0mm	(10枚)		
銅プレス:18×12×3.0mm	(10枚)		
銅W:20×12×1.0mm	(10枚)		
銅W:20×14×1.5mm	(10枚)		
鉄リング:19×14×2.0mm	(10枚)		
鉄リング:26×20×2.5mm	(10枚)		
鉄リング:21×16×2.3mm	(10枚)		
アルミW:20×14×1.5mm	(10枚)		
アルミW:22×17×1.0mm	(10枚)		
アルミW:22×14.2×2.0mm	(10枚)		

アルミW:28×20×2.5mm(10枚)

ケースサイズ

250×180×40mm

総重量

500g

国産車専用

15種類(各10枚)の鉄・アルミ・ノンアスベスト・銅パッキン

代替品



品番 EA949WZ-52

コメント 仕様確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.