

品番：EA954HC-456

品名：396x396x370mm タブレット充電保管庫(10台収納)



販売価格	170,000円(税抜)／187,000円(税込)		
カタログ価格	170,000円(税抜)／187,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/29 18:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2041ページ		



複数台のiPad・タブレット・クロームブックを同時に保管、充電、同期できる。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CAI-CAB63BK
カラー	ブラック	サイズ	W396×D396×H370mm収納部有効内寸/W26.5×D370×H246mm 天板サイズ/W396×D396mm
重量	9.5kg	梱包	1個口/510×510×480mm・12kg
出荷形態	組立出荷	材質	本体/樹脂 側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 取っ手/樹脂
電源仕様	定格入力/AC 100-120V 50 /60HzUSB出力/DC12V/1.67A、9V /2A、5V/3A※各ポート最大20W	コード長	1.8m
収納台数	10台	総耐荷重	20kg
環境条件	使用温度範囲/0～45℃ 使用湿度範囲/45～85%	充電方式	USB給電
消費電力	最大200W	セット内容	電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、上下連結用ボルト×4本、USBケーブル(1m)、鍵×2個(1種類)

			※充電用USBポートとタブレットやChromebookなどをつなぐケーブルは付属していません。純正ケーブルなどをご使用ください。 《注意事項》※デバイスを抜き挿しする前に、必ずキャビネットの電源を切ってください。※キャビネットにデバイスを差し込む前に、各デバイスがオフになっていることを確認してください。※操作者の手が濡れているときに、このキャビネットのプラグを壁コンセントから抜かないでください。※破損したケーブルを使用しないでください。※ケーブルを延長ケーブルに差し込まないでください ※ケーブルをつかんで引き抜かないでください。※使用中はドアを閉めてください。※空気循環を妨げないように通気口は塞がないでください。※充電する時は、通気口を塞がないでください。※キャビネットの上にテレビやモニターを置かないでください。
複数台のiPad、タブレット、Chromebookを保管、充電、同期することができます。			
充電と同期を同時に行うことができます。			
14インチ程度の機種を10台収納できます。			
USB Power Delivery (PD3.0)に対応しています。			
iPad・タブレット収納部は傷が付きにくい樹脂素材です。			
本体内部のLEDで、iPad、タブレット、Chromebookの状態を確認できます。充電時は赤色、充電完了時は緑色に点灯します。同期中は赤色と緑色が交互に点滅します。※完全放電した機器を接続した際、充電は行われますが、LEDランプが正しく状態を表示しない、或いは点灯しない場合があります。その際はしばらく充電し、ケーブルを一度外し、再度接続してください。			
前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。			
背面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。			
キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。(3台までスタッキング可能)			
セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。＜ご注意＞※複数台のiOSアップデートは同時には行えません。1台ずつ行ってください。 ※iPadはiTunes、Apple Configuratorを利用して同期することができます。※iTunes、Apple Configurator はApple社のソフトウェアです。※iTunes、Apple Configurator のご使用方法などはApple社のホームページ等でご確認お願い致します。※iPad以外のタブレットの同期(管理)方法については、お使いの機種の取扱説明書をご覧ください。※全てのUSB機器の動作を保証するものではありません。※接続する管理パソコンによっては、一度に認識可能なUSB機器の数に制限がある場合があります。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。			

代替品

	品番	EA954HC-450
	コメント	外寸:570(W)x411(D)x408(H)mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.