

品番 : EA983FR-37A

品名 : 非常信号灯(ライト・マグネット付)



販売価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
カタログ価格	1,480円(税抜) / 1,628円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 19:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

自動車搭載用赤色信号灯兼懐中電灯			
国土交通省 保安基準適合品(車検対応品)			
18年保安基準改定 内部突起適合品			
機能	赤色チップLED 3方向 各3個 点滅 および点灯 白色LED 正面LED 1個点灯	光源	チップLED×9個 (光度:1000~2000mcd/赤色点滅・点灯) LED×1個 (光度:20000~22000mcd/懐中電灯)
防水規格	生活防水設計	電源	3V 単4電池×2本(付属)
電池寿命	赤色LED:連続約20時間 (新アルカリ電池) 懐中電灯:連続約6時間 (新アルカリ電池)	サイズ	φ約32×153mm
重量	108g(付属電池含む)	材質	レンズ:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂
底部マグネット付			
スイッチ	メインスイッチを反時計方向に回転させ、赤色LED点滅。 切替スイッチ1回目プッシュ赤色点灯、2回目プッシュ正面白色	LED点滅	10秒中10回から20回点滅

	LED点灯。 3回目プッシュ赤色LED点滅。 (以降繰り返し) メインスイッチを時計方向に回 転しOFF。		
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・車検対応品 ・煙がないのでトンネルでも使用可。 ・電池消耗を除けば半永久的に使用可。 ・発炎筒と同サイズです。 ・自動車発炎筒ホルダに保持されます。 ・マグネット付、自動車鉄板部分に吸着させて固定可。 ・アダプタを外すことで、2種類のホルダに対応できます。 ・防滴構造、雨天使用可。 	注意事項	<p>マグネットで車体に傷が入るおそれがあります。</p> <p>乾電池の液漏れ確認・点灯確認を定期的にしてください。</p> <p>本体を分解したり、強い衝撃を与えないように注意してください。</p> <p>電池交換時、プラスとマイナスの向きに注意をお願いします。 (液漏れや故障の原因になります)</p> <p>アダプターは一般ごみとして処理してください。</p> <p>装着されている電池はモニター電池ですので、ご購入されたら作動テストをして頂き、もし電池容量不足の場合は電池を交換してください。</p> <p>アルカリ単4電池への交換をお勧め致します。</p>

代替品

	品番 EA983FR-36A	コメント 白色ライト無し
--	----------------	--------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.